

形式	機器名	配管方式	弁の種類	本体の呼び	配管口径	配線方式	ファイル名
414SA14C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416SA16C-F.DXF
414SA16C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416SA16C-F.DXF
414DA14C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414DA16C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414HA14C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414HA16C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414IA14C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414IA16C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414JA14C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414JA16C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	F(取付台リット線結線方式)	414,416DA16C-F.DXF
414SA14C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414SA16C-ZA.DXF
414SA16C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414SA16C-ZA.DXF
414DA14C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414DA16C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414HA14C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414HA16C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414IA14C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414IA16C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414JA14C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF
414JA16C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B110	Rc1/2・Rc3/4	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA16C-ZA.DXF