

形式	機器名	配管方式	弁の種類	本体の呼び	配管口径	配線方式	ファイル名
414SA96C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414SA91C-F.DXF
414SA91C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414SA91C-F.DXF
414DA96C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414DA91C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414HA96C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414HA91C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414IA96C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414IA91C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414JA96C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414JA91C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	F(取付台リット線結線方式)	414DA91C-F.DXF
414SA96C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414SA91C-ZA.DXF
414SA91C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414SA91C-ZA.DXF
414DA96C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414DA91C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414HA96C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414HA91C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414IA96C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414IA91C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414JA96C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF
414JA91C-ZA	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B190	Rc3/4・Rc1	ZA(取付台 K端子結線方式)	414DA91C-ZA.DXF