

形式	機器名	配管方式	弁の種類	本体の呼び	配管口径	配線方式	ファイル名
414S201C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414S202C-M.DXF
414S202C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414S202C-M.DXF
414D201C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414D202C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414H201C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414H202C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414I201C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414I202C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414J201C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414J202C-M	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	M(本体リード線結線方式)	414,416D202C-M.DXF
414S201C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414S202C-F.DXF
414S202C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	リターン	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414S202C-F.DXF
414D201C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414D202C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	ホールド	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414H201C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414H202C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	クローズドセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414I201C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414I202C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	プレッシャセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414J201C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF
414J202C-F	5ポート電磁弁	ガスケット接続	エキゾストセンタ	B20	Rc1/8・Rc1/4	F(取付台リード線結線方式)	414,416D202C-F.DXF